

INNOVATEST®

## Hårdhedstester Vickers, Type: 455G2



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	495083 455G2
GTIN	2050002075597
Artikelklasse	49G

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Testkraftvalget vælges via betjeningspanel, testforløbet kører automatisk. **Hårdhedsværdiberegningen** sker direkte vha. elektronisk målemikroskop. 4 objektiver indtil 600 gange forstørrelse. Modulopbygning muliggør en senere udbygning hen til det automatiske system. Fuldautomatisk revolverhoved for op til 6 positioner (4 objektiver + 2 indtryksenheder).

#### Norm:

ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

#### Leveringsomfang:

Driftsklart basisudstyr: Diamant-pyramide 136° inklusive ASTM. ISO-testcertifikat og forsendelsesemballage.

Objektiver med 10 x og 20 x forstørrelse, planbord Ø 60 mm.

#### Bemærk:

**Levering vil blive opkrævet separat.** Mulighed for DAkkS-kalibrering på opstillingsstedet. Udførelse med integreret PC samt yderligere tilbehørsdele og hårdhedstestmaskiner på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

maksimal prøvehøjde	210 mm
---------------------	--------

Bredde	323 mm
Aflæsning	0,1 HV
Betjening	motoriseret
Strømforsyning	220 – 240 V / 50 Hz
Testmetode	Vickers-Makro / Knoop
Længde	544 mm
Interface	USB
Højde	733 mm
Hårdhedsværdivisning	5 digits
Vægt	80 kg
Hovedbelastning, prøvekraft	0,2 - 31,25 kg
Display	6,5 tommer HD-farve-touchscreen
maksimal prøvebredde	170 mm
integreret elektronisk målemikroskop	ja
Forstørrelse op til (x gange)	600
Antal objektiver	4
Kalibrering	Pris på forespørgsel
Produkttype	Hårdhedstester