

Garant**GARANT Softcut® hjørnefræser 90° MTC kort, Weldon-skaft, Ø D / antal skær
Z: 40/4mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	215155 40/4
GTIN	4045197349224
Artikelklasse	210

Beskrivelse

Udførelse:

Præcisionshjørnefræser med ulige deling for at opnå en rolig drift, en optimal præcision og skæreeffekt. High-performance vendeplatte-hjørnefræsere **med skærekraftreduceret geometri til brug ved MTC-skæring** ved **ustabile forhold** eller **til spindler med lav dreveffekt**.

Anvendelse:

Til hjørnefræsning med store dyber, også i hel længde. Universalbrug til alle stålmaterialer, også rust- og syrefast stål.

Speciel til **MTC- (Multi Task Cutting)** brug på den nye generation af dreje-/fræsecentre (**MTM**).

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,8** med klinge nr. **674252 str. 15IP**. Ved anvendelse af vendeplatter med en radius over 3,1 mm skal platteholderen modificeres.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde $L_{i alt}$	115 mm
Udhængslængde L_1	55 mm
Skaft-Ø D_s h6	32 mm
passende vendeskærsplatter	AP.. 1805..
Skær-Ø D_c	40 mm
Vendeplatteskruesæt	219808 (15IP; 3,8 Nm)

Antal skær Z	4
Ramplinglængde L for α_{maks}	31,95 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	78 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{min}}$	74 mm
Cirkulær borefræsning a_p	1 mm
Ramplingvinkel α_{maks}	0,9 grader
Serie	Softcut®
$\varnothing D_3$	34 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Fræseanvendelse	Rampling
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	MTC
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,8 Nm	211750 3,8
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vendeplatteskruesæt10 dele	219824
Vendeplatteskruesæt10 dele	219808