

**Garant****SOMT 09T304 TR, HB7525, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215069 ST900
GTIN	4045197554420
Artikelklasse	21A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Meget **stabile vendeplatter** med normerede ISO-mål, præcisionssintrede og slebne. Stor sejhed og styrke takket være finkornet struktur.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p \text{ maks.}} = 5 \text{ mm}$ .

Hjørneradius: 0,4 mm

Tilspænding  $f_z$  pr. tand: 0,14 mm

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ pr. tand	0,14 mm
Type	ST900
Hjørneradius	0,4 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT 09T304 TR
Type	HB7525
Skæremateriale	HM

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

**Brugerdata**

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	360 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	250 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	210 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	200 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	180 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	230 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	140 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	160 m/min	K
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		