

Garant**Vendeplatter til NC-forbor, HB7735, Type: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	231515 16
GTIN	4045197264183
Artikelklasse	21Y

Beskrivelse**Anvendelse:**

Til NC-forboring og affasning. Egner sig også til plandrejning ved stående brug på drejemaskinen. **Også egnet til gravering.**

Bemærk:

$a_p = 4 \text{ mm}$, $f = 0,03 \text{ mm}$.

ISO-kode: SOGT 11T303

Teknisk beskrivelse

Type	16
ISO-kode	SOGT 11T303
Antal skift/skær	4
Type	HB7735
Skæremateriale	HM
Produkttype	Vendskærsplatte til boring

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	250 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	250 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	250 m/min	N
Ti > 850 N/mm ²	egnet	65 m/min	S
GG (G)	egnet	110 m/min	K
CuZn	egnet	250 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		