

Garant**Plan- / hjørnefræser 90°, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215050 50/5
GTIN	4045197132628
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Af hærdet specialstål til kørsel med lavt vibrationsniveau og lang anvendelse. Takket være fremragende planskær opnås utroligt gode overflader.

Bemærk:

For at kunne anvende alle **4 skær**, skal vendeskæret **altid drejes iden angivne retning**. Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 9IP**.

Teknisk beskrivelse

Holdeboring-Ø	22 mm
Samlet længde L _{i alt}	40 mm
Skær-Ø D _c	50 mm
passende vendeskærsplatter	SOMT 09T304
Vendeplatteskruesæt	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Antal skær Z	5
Skaftudførelse	med boring

Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219810
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2