

**Garant****Plan- / hjørnefræser 90°, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 25/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	215045 25/2
GTIN	4045197221674
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Af hærdet specialstål til kørsel med lavt vibrationsniveau og lang anvendelse. Takket være fremragende planskær opnås utroligt gode overflader.

**Bemærk:**

For at kunne anvende alle **4 skær**, skal vendeskæret **altid drejes iden angivne retning**.  
Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 9IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde $L_{i,alt}$	105 mm
Udhængslængde $L_1$	31 mm
Vendeplatteskruesæt	219810 (9IP; 2,2 Nm)
Skaft-Ø $D_s$ , h6	25 mm
Skær-Ø $D_c$	25 mm
passende vendeskærsplatter	SOMT 09T304
Antal skær Z	2
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Hjørnefræser
Deling af skærene	ulige

Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 9IP	674252 9IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219810