

mimatic
Tool Systems**Savklinger PolySAW-G Bredder ap = 1,5 mm, TiAlN, Ø D: 63mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218226 63
GTIN	2050001737175
Artikelklasse	29C

Beskrivelse**Udførelse:**

Til kapning, savning og rilning.

Med PolySAW-G er det muligt at arbejde helt ned til bunden.

Bemærk:

Vejledende værdier for a_e maks.

Teknisk beskrivelse

Type basisholder	16/26
Indgrebsdybde $a_{e \text{ maks}}$ pr. snit	18,5 mm
PlattebreddeE	6 mm
Ø D	63 mm
Antal skær Z	24
Skaft	med boring
Belægning	TiAlN

Tilspænding f_z	0,025 mm
Materiale	HM
Produkttype	Skæreforsats til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	600 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	400 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

Tilbehør

GrundholderWeldon-skaft Type 16/26	218205 16/26
PolySAW basisholdermed boring Type 16/26	218210 16/26