

**mimatic**  
Tool Systems**Savklinger PolySAW-G Bredder ap = 1,5 mm, TiAlN, Ø D: 40mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218226 40
GTIN	2050001737373
Artikelklasse	29C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til kapning, savning og rilning.

Med PolySAW-G er det muligt at arbejde helt ned til bunden.

**Bemærk:**

Vejledende værdier for  $a_e$  maks.

**Teknisk beskrivelse**

Indgrebsdybde $a_{e \text{ maks}}$ pr. snit	10,5 mm
Ø D	40 mm
Type basisholder	11/18
PlattebreddeE	6 mm
Antal skær Z	20
Skaft	med boring
Belægning	TiAlN

Tilspænding $f_z$	0,025 mm
Materiale	HM
Produkttype	Skæreforsats til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	600 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	400 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

## Tilbehør

GrundholderWeldon-skaft Type 11/18	218205 11/18
------------------------------------	--------------