

Garant

**Skive- / skærefræsere med krave Stål bredde ap = 1,5 mm, Ø D / antal skær Z:
125/10mm**

**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 218422 125/10 |
| GTIN | 4045197533814 |
| Artikelklasse | 21P |

Beskrivelse**Udførelse:**

High performance-skærefræsersystem med variabelt udvalg af krave og **omkostningseffektiv stålklinge** eller krave og **ultrapræcis, temperaturbestandig HSS-klinge**.

Anvendelse:

Til slidsning og skærefræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klinge.

Anvendelse reklametekst:

Til slidsning og kantfræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klinge.

Varenummer: 218440 til 218444 (se hovedkatalog)

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

HSS-reserveklinger kan efterbestilles som tilbehør.
Der kan fås skive- / skærefræsere op til Ø D = 200 mm.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|-------------|
| Maks. indskæringsdybde $a_{e \text{ maks}}$ | 33,5 mm |
| Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$ for a_p 1,5 mm | 64,4 mm |
| Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$ for a_p 2,2 mm | 65 mm |
| passende vendeskærsplatter | XC.. 1113 |
| Grundholder-Ø d_2 | 58 mm |
| Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$ for a_p 3,1 mm | 65,8 mm |
| Skær-Ø D_c | 125 mm |
| Krave-Ø d_1 | 58 mm |
| Holdeboring-Ø | 32 mm |
| Antal skær Z | 10 |
| Skaftudførelse | med boring |
| Indvendig køling | nej |
| Produkttype | Skivefræser |