

**Garant****Fræsehoved, 45° fas HPC, ubelagt, Ø D h10: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	210350 10
GTIN	4045197523389
Artikelklasse	21M

**Beskrivelse****Bemærk:**

Vejledende værdier til brug af hel not til  $a_{p\max} \leq 0,5 \times D$ .

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø D	10 mm
Hovedlængde L	18 mm
Skærlængde L <sub>2</sub>	10 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,2 mm
Tilspænding f <sub>z</sub> til beskæring i aluminium, med korte spåner	0,12 mm
Tilspænding f <sub>z</sub> til notfræsning i aluminium, med korte spåner	0,09 mm
Holderstørrelse	10 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Samlet længde L	31,9 mm
Antal skær Z	3
Belægning	ubelagt
Serie	TopCut

Type	HU730
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	W
Spiralvinkel	42 grader
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Indgrebsbredde ae ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D mm
Indgrebsbredde ae ved fræsning	0,3×D ved beskæring mm
Spåntagningsstrategi	HPC
Indvendig køling	nej
Passende holder	GARANT TopCut
Produkttype	Skæreforsats til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	530 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	500 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	450 m/min	N
CuZn	betinget egnet	320 m/min	N
Olie	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	betinget egnet		

## Tilbehør

Indstiksadapter til momentnøgle Type 8X3	219986 8X3
--	------------

Monteringsnøgle Type 8X3

219987 8X3