

**Garant****T-notfræser, Weldon-skaft, Ø D / Zeff: 32/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218300 32/2
GTIN	4045197608086
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skaftfræser med spændeflade og indvendig køling. Kraftig tilspidsning i arbejdsområdet for at kunne komme ind i meget smalle slidser. Korrosionshæmmende overfladebehandling.

**Anvendelse:**

Til notning og rilning iht. DIN 650.

**Bemærk:**

Arbejd hovedsageligt med indvendig køling for at sikre en optimal spåntransport. Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 3,0** med klinge nr. **674252 str. 15IP**.

**Teknisk beskrivelse**

passende vendeskærsplatter	SP.T 09T308
Vendeplatteskruesæt	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Krave-Ø $d_1$	17 mm
Skær-Ø $D_c$	32 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	88 mm
Skaft-Ø $D_s$ h6	20 mm
Nothøjde $a_p$	14 mm
effektivt skærantal $Z_{eff}$	2
Udhængslængde $L_1$	38 mm

Hjørnefasvinkel	90 grader
Antal vendeskærsplatter	4
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	T-notfræser

## Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 3,0 Nm	211750 3,0
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219841
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP