

Garant

**Skive- / skærefræsere med krave Stål bredde ap = 1,5 mm, Ø D / antal skær Z:
63/4mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218422 63/4
GTIN	4045197533760
Artikelklasse	21P

Beskrivelse**Udførelse:**

High performance-skærefræsersystem med variabelt udvalg af krave og **omkostningseffektiv stålklinge** eller krave og **ultrapræcis, temperaturbestandig HSS-klinge**.

Anvendelse:

Til slidsning og skærefræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klinge.

Anvendelse reklametekst:

Til slidsning og kantfræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klinge.

Varenummer: 218440 til 218444 (se hovedkatalog)

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

HSS-reserveklinger kan efterbestilles som tilbehør.
Der kan fås skive- / skærefræsere op til Ø D = 200 mm.

Teknisk beskrivelse

Krave-Ø d_1	32 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
Grundholder-Ø d_2	40 mm
Skær-Ø D_c	63 mm
Maks. indskæringsdybde $a_{e\text{ maks}}$	15,5 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ for a_p 1,5 mm	51,4 mm
passende vendeskærsplatter	XC.. 1113
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ for a_p 2,2 mm	52 mm
Kravelængde L_1	38 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ for a_p 3,1 mm	52,8 mm
Antal skær Z	4
Skaftudførelse	med boring
Indvendig køling	nej
Produkttype	Skivefræser