

Garant**ANGX GARANT 10T308ZEER, HB9640, Type: ST900****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2130 ST900
GTIN	4067263078845
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Passer til:**

GARANT Power Q Mini high-performance-fræser nr. 213052 – 213058.

Indhold:

50 × 213064 ST900

Bemærk:Vejledende værdier for $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \text{ maks.}}$ **Teknisk beskrivelse**

Indhold	50
Tilspænding f_z pr. tand	0,9 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	ANGX GARANT 10T308ZEER
Type	HB9640
Skæremateriale	HM
anbefalet skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	0,8 mm
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	1,6 mm
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	330 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	280 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	240 m/min	P
tør	egnet		
Luft	egnet		

Tilbehør

ANGX 10T308ZEER Type ST900

213064 ST900