


Garant

Skive- / skærefræsere med cylinderskaft HSS bredde ap = 2,2 mm, Ø D / antal skær Z: 63/4mm

**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 218412 63/4 |
| GTIN | 4045197533517 |
| Artikelklasse | 21P |

Beskrivelse**Udførelse:**

High performance-skærefræsersystem med variabelt udvalg af krave og **omkostningseffektiv stålklinge** eller krave og **ultrapræcis, temperaturbestandig HSS-klinge**.

Anvendelse:

Til slidsning og skærefræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klinge.

Anvendelse reklametekst:

Til slidsning og kantfræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klinge.

Varenummer: 218440 til 218444 (se hovedkatalog)

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

Der kan fås skive- / skærefræsere op til Ø D = 200 mm.
HSS-reserveklinger kan efterbestilles som tilbehør.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------------|-----------|
| passende vendeskærsplatter | XC.. 1119 |
| Skaft-Ø D, h6 | 32 mm |

| | |
|--|------------------|
| Skær-Ø D_c | 63 mm |
| Maks. indskæringsdybde $a_{e \text{ maks}}$ | 15,75 mm |
| Kravelængde L_1 | 37 mm |
| Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$ for a_p 1,5 mm | 99,9 mm |
| Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$ for a_p 2,2 mm | 100,5 mm |
| Krave-Ø d_1 | 31,5 mm |
| Antal skær Z | 4 |
| Bredde, a_p | 2,2 mm |
| Skaftudførelse | Cylindrisk skaft |
| Skæremateriale | HSS |
| Indvendig køling | nej |
| Produkttype | Skivefræser |