

Garant**XNEX 080608, HB7515, Type: ST1400****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2138 ST1400
GTIN	4067263078920
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

6 skær sørger for høj rentabilitet som følge af en lav pris pr. skær.

Passer til:

GARANT hjørnefræser 90° nr. 215101 og HOLEX hjørnefræser 90° nr. 215102.

Indhold:

50 × 215186 ST1400

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,21 mm
Indhold	50
ISO-kode, vendeskærsplatte	XNEX 080608
Type	HB7515
Skæremateriale	HM
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	4 mm
Antal skift/skær	6
Belægning	CVD

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet	270 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	250 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	230 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		

Tilbehør

XNEX 080608 Type ST1400

215186 ST1400