

Garant**T-notfræser, Weldon-skaft, Ø D / Zeff: 50/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218300 50/2
GTIN	4045197608307
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Skaftfræser med spændeflade og indvendig køling. Kraftig tilspidsning i arbejdsområdet for at kunne komme ind i meget smalle slidser. Korrosionshæmmende overfladebehandling.

Anvendelse:

Til notning og rilning iht. DIN 650.

Bemærk:

Arbejd hovedsageligt med indvendig køling for at sikre en optimal spåntransport. Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 5,7** med klinge nr. **674252 str. 20IP**.

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Skaft-Ø D _s h6	32 mm
Samlet længde L _{i alt}	120 mm
Skær-Ø D _c	50 mm
Nothøjde a _p	22 mm
effektivt skærantal Z _{eff}	2
Udhængslængde L ₁	56 mm
passende vendeskærsplatter	SP.T 120408
Krave-Ø d ₁	27 mm

Hjørnefasvinkel	90 grader
Antal vendeskærsplatter	4
Skafatudførelse	Weldon-skaft
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	T-notfræser

Tilbehør

Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219848