


Garant

Skive- / skærefræsere med cylinderskaft Stål bredde $a_p = 2,2$ mm, $\varnothing D$ / antal skær Z: 50/4mm

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218414 50/4
GTIN	4045197533616
Artikelklasse	21P

Beskrivelse**Udførelse:**

High performance-skærefræsersystem med variabelt udvalg af krave og **omkostningseffektiv stålklinge** eller krave og **ultrapræcis, temperaturbestandig HSS-klinge**.

Anvendelse:

Til slidsning og skærefræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klinge.

Anvendelse reklametekst:

Til slidsning og kantfræsning. Til høj gentagelsesnøjagtighed ved serieproduktion anbefales brug af HSS-klinge.

Varenummer: 218440 til 218444 (se hovedkatalog)

Advarsel:

Monteringsnøglen nr. 279940 skal bestilles separat.

Bemærk:

Der kan fås skive- / skærefræsere op til $\varnothing D = 200$ mm.
HSS-reserveklinger kan efterbestilles som tilbehør.

Teknisk beskrivelse

Krave- $\varnothing d_1$	24,5 mm
Samlet længde $L_{i alt}$ for $a_p 2,2$ mm	95,5 mm

passende vendeskærsplatter	XC.. 1119
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$ for a_p 1,5 mm	94,9 mm
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Skær-Ø D_c	50 mm
Maks. indskæringsdybde $a_{e\text{ maks}}$	12,75 mm
Kravelængde L_1	36 mm
Antal skær Z	4
Bredde, a_p	2,2 mm
Skaftudførelse	Cylindrisk skaft
Indvendig køling	nej
Produkttype	Skivefræser