


**Hjørnefræser 90°, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 16/2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2123 16/2
GTIN	4067263078951
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Som nr. 215803 16/2.****Bemærk:**Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	2
Ø D ₃	13 mm
Skaft-Ø D ₅ h6	16 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{min}	29 mm
Cirkulær borefræsning Ø D _{maks}	30 mm
Rampingvinkel α _{maks}	1,32 grader
Samlet længde L _{i alt}	85 mm
Udhængslængde L ₁	37 mm
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)

Ramplinglængde L for α_{maks}	10,85 mm
passende vendeskærsplatter	AP.. 1003..
Skær- \varnothing D _c	16 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	MTC
Produkttype	Hjørnefræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814
Hjørnefræser 90° \varnothing D 16/2 mm	215803 16/2