

Garant**XNEX 080608, HU7710, Type: ALU****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2136 ALU
GTIN	4067263078906
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

6 skær sørger for høj rentabilitet som følge af en lav pris pr. skær.

Passer til:

GARANT hjørnefræser 90° nr. 215101 og HOLEX hjørnefræser 90° nr. 215102.

Indhold:

50 × 215184 ALU

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,15 mm
Indhold	50
ISO-kode, vendeskærsplatte	XNEX 080608
Type	HU7710
Skæremateriale	HM
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	4 mm
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	1320 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	1320 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	1100 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

XNEX 080608 Type ALU

215184 ALU