

Garant**XNEX 080608, HB7525, Type: ST900**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2137 ST900
GTIN	4067263078913
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse

Udførelse:

6 skær sørger for høj rentabilitet som følge af en lav pris pr. skær.

Passer til:

GARANT hjørnefræser 90° nr. 215101 og HOLEX hjørnefræser 90° nr. 215102.

Indhold:

50 × 215185 ST900

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Teknisk beskrivelse

Indhold	50
Tilspænding f_z pr. tand	0,18 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	XNEX 080608
Type	HB7525
Skæremateriale	HM
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	4 mm
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	335 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	300 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	280 m/min	P
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		

Tilbehør

XNEX 080608 Type ST900

215185 ST900