

**Garant****Sletfræsehoved, radius, HB730, Ø D h10: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	210330 10
GTIN	4045197523303
Artikelklasse	21M

**Teknisk beskrivelse**

Skærlængde $L_2$	12,5 mm
Hovedlængde L	18 mm
Skær-Ø D	10 mm
Tilspænding $f_z$ til beskæring i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Holderstørrelse	10 mm
Hjørneafrundning $r_v$	0,5
Antal skær Z	6
Serie	TopCut
Type	HB730
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Spiralvinkel	50 grader
Tilspændingsretning	vandret
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	$0,1 \times D$ ved beskæring mm
Spåntagningsstrategi	HPC

Indvendig køling	nej
Passende holder	GARANT TopCut
Produkttype	Skæreforsats til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	210 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	170 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	150 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	130 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	110 m/min	P
Stål < 55 HRC	betinget egnet	50 m/min	H
Stål < 60 HRC	betinget egnet	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	50 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	80 m/min	S
GG (G)	egnet	160 m/min	K
Olie	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	betinget egnet		
Luft	egnet		

## Tilbehør

Indstiksadapter til momentnøgle Type 8X3	219986 8X3
Monteringsnøgle Type 8X3	219987 8X3