

Garant**APHT 100305 FR, HU7815, Type: ALU**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2125 ALU
GTIN	4067263577393
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse

Udførelse:

Vendeplade med høj positiv geometri og snoet skærekantforløb.

Passer til:

HOLEX GG2123, GG2124 samt GARANT og HOLEX hjørnefræser 90° nr. 215800 – 215870.

Indhold:

50 × 215939 ALU

Bemærk:

Vejledende værdier for anvendelse

For $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 4,8$ mm.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z pr. tand	0,12 mm
ISO-kode, vendeskærsplade	APHT 100305 FR
Type	HU7815
Skæremateriale	HM
Pladetykkelse	3,5 mm
Produkttype	Vendeskærsplade til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	700 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	600 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	400 m/min	N
CuZn	egnet	500 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	egnet	400 m/min	N
våd, maksimal	egnet		

Tilbehør

APHT 100305 FR Type ALU

215939 ALU