

Garant**ANGX 10T308ZESR, HB9715, Type: HART****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2132 HART
GTIN	4067263078869
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Passer til:**

GARANT Power Q Mini high-performance-fræser nr. 213052 – 213058.

Indhold:

50 × 213068 HART

Bemærk:Vejledende værdier for $a_e = 0,5...1 \times D/a_{p \text{ maks.}}$ **Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f_z pr. tand	0,5 mm
Indhold	50
ISO-kode, vendeskærsplatte	ANGX 10T308ZESR
Type	HB9715
Skæremateriale	HM
anbefalet skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	0,4 mm
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	1 mm
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	1,6 mm
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 55 HRC	egnet	80 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	50 m/min	H
Stål < 65 HRC	egnet	35 m/min	H
GG (G)	egnet	355 m/min	K
Luft	egnet		

Tilbehør

ANGX 10T308ZESR Type HART

213068 HART