

**Garant****XNEX 080608, HB735, Type: UNI**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2140 UNI
GTIN	4067263078944
Artikelklasse	GGN

## Beskrivelse

**Passer til:**

GARANT hjørnefræser 90° nr. 215101 og HOLEX hjørnefræser 90° nr. 215102.

**Indhold:**

50 × 215192 UNI

**Bemærk:**Vejledende værdier for  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3$  mm.

## Teknisk beskrivelse

Indhold	50
ISO-kode, vendeskærsplatte	XNEX 080608
Type	HB735
Skæremateriale	HM
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	4 mm
Antal skift/skær	6
Produkttype	Vendeskærsplatte til fræsning

## Brugerdata

	<b>Egnet til</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-kode</b>
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	300 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	260 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	240 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	220 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	110 m/min	M
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		

## Tilbehør

XNEX 080608 Type UNI

215192 UNI