

**Hjørnefræser 90°, Weldon-skaft, Ø D / antal skær Z: 20/3mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2124 20/3
GTIN	4067263078968
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:****Som nr. 215803 20/3.****Bemærk:**Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 1,2** med klinge nr. **674252 str. 8IP**.**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø $D_s$ h6	20 mm
Cirkulær borefræsning Ø $D_{min}$	37 mm
Ø $D_3$	17 mm
Udhængslængde $L_1$	40 mm
passende vendeskærsplatter	AP.. 1003..
Rampingvinkel $\alpha_{maks}$	0,96 grader
Vendeplatteskruesæt	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Skær-Ø $D_c$	20 mm
Samlet længde $L_{i alt}$	90 mm

Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	14,85 mm
Antal skær Z	3
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\text{maks}}$	38 mm
Skaftudførelse	Weldon-skaft
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Spåntagningsstrategi	MTC
Produkttype	Hjørnefræser

---

## Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219814
Hjørnefræser 90° $\varnothing D 20/3$ mm	215803 20/3