


Garant**Snittap Form B, vaporiseret, M: M5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2150 M5
GTIN	4067263086031
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Som nr. 132150.**

Meget stabil form.

Føringsdel med smørenoter, men uden spånnoter. Ansnit, form B, med kraftigt skæreansnit.**Fordel:****Optimal selvføring og ingen efterskæring** ved tilbageløb.**Teknisk beskrivelse**

Gvinddybde	15 mm
Antal spånnoter	3
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Antal skær Z	3
Skafffirkant <input type="checkbox"/>	4,9 mm
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 371
Gvindtype	M
Skraft-Ø D _s	6 mm

Gevindstørrelse	M5
Kernehul-Ø	4,2 mm
Samlet længde L	70 mm
Gevindstigning	0,8 mm
Gevind-Ø	5 mm
Indhold	10
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		

våd, maksimal

betinget egnet

Tilbehør

Snittapperform B M M5

132150 M5