

**TMSERROR, M: M16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1645 M16
GTIN	4067263086086
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.****Føringsdel med smørenoter, men uden spånnoter.****Som nr. 132645. Toleranceklasse: ISO 2 6H****Teknisk beskrivelse**

Norm	DIN 376
Gevindstigning	2 mm
Samlet længde L	110 mm
Gevindtype	M
Kernehul-Ø	14 mm
Antal skær Z	3
Skaftfirkant □	9 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skaft-Ø D _s	12 mm
Gevinddybde	48 mm
Antal spånnoter	3

Gevindstørrelse	M16
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	16 mm
Indhold	10
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	11 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	8 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	7 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	4 m/min	M
CuZn	betinget egnet	12 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		

Tilbehør

SpånbrydertapperHSS-E M M12	132645 M12
SpånbrydertapperHSS-E M M16	132645 M16