



HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, M: M16



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG5255 M16
GTIN	4067263090663
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse

Udførelse:

Som nr. 135255.

HOLEX Clever Tap:

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil.

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	3
Skafftirkant □	9 mm
Gevindstørrelse	M16
Gevind-Ø	16 mm
Norm	DIN 376
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	110 mm
Antal skær Z	3
Skaft-Ø D _s	12 mm
Kernehul-Ø	14 mm

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevinddybde	40 mm
Indhold	10
Gevindstigning	2 mm
Gevindtype	M
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Serie	CleverTap
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	P
Olie	egnet		

våd, maksimal

egnet

Tilbehør

HOLEX Clever Tap maskinsnittapper M M16

135255 M16