


Garant**Snittap, vaporiseret, M: M8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5450 M8
GTIN	4067263090717
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Som nr. 135450.**Meget stabil form. **HSS-E****Teknisk beskrivelse**

Antal spånnoter	3
Norm	DIN 371
Gevindstørrelse	M8
Gevind-Ø	8 mm
Skafffirkant □	6,2 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	1,25 mm
Samlet længde L	90 mm
Antal skær Z	3
Indhold	10
Kernehul-Ø	6,8 mm

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skaft-Ø D _s	8 mm
Gevindtype	M
Gevinddybde	16 mm
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

Tilbehør

Spiraltapper M M8

135450 M8