




HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, M: M5



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG1270 M5
GTIN	4067263090526
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse

Udførelse:

Som nr. 131265.

Med skæreansnit.

HOLEX Clever Tap:

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil. **ISO 2 6H**

HSS-E

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	4,2 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	0,8 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Norm	DIN 371
Gevindstørrelse	M5

Skafftirkant □	4,9 mm
Antal skær Z	3
Gevindtype	M
Indhold	10
Gevinddybde	10 mm
Samlet længde L	70 mm
Gevind-Ø	5 mm
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Serie	CleverTap
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	P

Olie	egnet
våd, maksimal	egnet

Tilbehør

HOLEX Clever Tap maskinsnittapperform B DIN 371/376 M M5	131265 M5
--	-----------