


**HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, M: M4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1270 M4
GTIN	4067263090519
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Som nr. 131265.****Med skæreansnit.****HOLEX Clever Tap:**

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil. **ISO 2 6H**

HSS-E**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø D _s	4,5 mm
Gevindstigning	0,7 mm
Gevind-Ø	4 mm
Indhold	10
Gevindtype	M
Antal spånnoter	3
Norm	DIN 371
Skaftfirkant <input type="checkbox"/>	3,4 mm

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Samlet længde L	63 mm
Antal skær Z	3
Gevinddybde	8 mm
Gevindstørrelse	M4
Kernehul-Ø	3,3 mm
Skæremateriale	HSS E
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Serie	CleverTap
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	P

Olie	egnet
våd, maksimal	egnet

Tilbehør

HOLEX Clever Tap maskinsnittapperform B DIN 371/376 M M4	131265 M4
--	-----------