




## HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, M: M6



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG1270 M6
GTIN	4067263090533
Artikelklasse	GGN

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Som nr. 131265.

Med skæreansnit.

#### HOLEX Clever Tap:

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil. **ISO 2 6H**

**HSS-E**

### Teknisk beskrivelse

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Norm	DIN 371
Skafffirkant □	4,9 mm
Kernehul-Ø	5 mm
Skæremateriale	HSS E
Gvinddybde	12 mm
Antal spånnoter	3
Gvind-Ø	6 mm

Gevindstigning	1 mm
Gevindtype	M
Indhold	10
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Gevindstørrelse	M6
Antal skær Z	3
Samlet længde L	80 mm
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Serie	CleverTap
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	6 m/min	P

Olie	egnet
våd, maksimal	egnet

---

## Tilbehør

HOLEX Clever Tap maskinsnittapperform B DIN 371/376 M M6	131265 M6
---	-----------