

**HOLEX****Højtydende HOLEX Pro Inox HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HA, AlTiN, Ø DC m7: 8,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2685 8,5
GTIN	4067263087861
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:**

Effektiv boring specielt til brug i **rustfrit stål og syrebestandigt stål**.

Lige hovedskær med **optimeret skærkantdesign** for forbedret spånbrydning. Udvidede chipkamre for **fremragende spånfjernelse**. Øget slidstyrke takket være **forbedret hårdmetalsubstrat og belægning**, der er **modstandsdygtig over for høje temperaturer**.

**Som nr. 122685.**

Form HB kan leveres til samme pris med nr. GG 1286. Form HB fås først fra  $\geq \text{Ø } 3 \text{ mm}$ .

**Bemærk:**

Spånnotlængde  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

**Teknisk beskrivelse**

Indhold	5
Tolerance, nom. Ø	m7
Spånnotlængde $L_c$	61 mm
Samlet længde L	103 mm
Skaft-Ø $D_s$	10 mm

anbefalet maksimal boreddybde $L_2$	48,3 mm
Tilspænding $f$ i INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,11 mm/o
Norm	DIN 6537
Antal skær $Z$	2
Nominel $\varnothing D_c$	8,5 mm
Serie	Pro Inox
Belægning	AlTiN
Skæremateriale	HM
Udførelse	6×D
Spidsvinkel	140 grader
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling	Ja, med 25 bar
Farvering	blå
Produkttype	Spiralbor

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Alu > 10% Si	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		

---

**Tilbehør**

Højtydende HOLEX Pro Inox HM-bor med cylindrisk  
skaftDIN 6535 HA Ø DC m7 8,5 mm

---

122685 8,5