



## HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, M: M3



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG5255 M3
GTIN	4067263086093
Artikelklasse	GGN

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Som nr. 135255.

#### HOLEX Clever Tap:

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil.

### Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 371
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Kernehul-Ø	2,5 mm
Gevind-Ø	3 mm
Skæremateriale	HSS E
Skaftfirkant □	2,7 mm
Gevindtype	M
Gevindstigning	0,5 mm
Indhold	10

Antal skær Z	3
Gevinddybde	7,5 mm
Antal spånnoter	3
Gevindstørrelse	M3
Samlet længde L	56 mm
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Serie	CleverTap
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	6 m/min	P
Olie	egnet		

våd, maksimal

egnet

---

**Tilbehør**

HOLEX Clever Tap maskinsnittapper M M3

135255 M3