


**Garant****Snittap, vaporiseret, M: M6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5450 M6
GTIN	4067263090700
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:****Som nr. 135450.**

Meget stabil form. HSS-E

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	3
Norm	DIN 371
Gevindstigning	1 mm
Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	5 mm
Gevinddybde	12 mm
Skafftirkant □	4,9 mm
Gevindstørrelse	M6
Gevind-Ø	6 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skafft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm

Gevindtype	M
Skæremateriale	HSS E
Indhold	10
Samlet længde L	80 mm
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

---

## Tilbehør

Spiraltapper M M6

135450 M6