


Garant**Snittap, vaporiseret, M: M10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5450 M10
GTIN	4067263090724
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Som nr. 135450.**Meget stabil form. **HSS-E****Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	100 mm
Gevindstørrelse	M10
Kernehul-Ø	8,5 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	1,5 mm
Skaft-Ø D _s	10 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skaftfirkant □	8 mm
Gevindtype	M
Gevind-Ø	10 mm
Gevinddybde	20 mm

Norm	DIN 371
Indhold	10
Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

Tilbehør

Spiraltapper M M10

135450 M10