




HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, M: M10



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG1270 M10
GTIN	4067263090557
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse

Udførelse:

Som nr. 131265.

Med skæreansnit.

HOLEX Clever Tap:

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil. **ISO 2 6H**

HSS-E

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	100 mm
Indhold	10
Gevindstørrelse	M10
Norm	DIN 371
Antal spånnoter	4
Kernehul-Ø	8,5 mm
Gevind-Ø	10 mm
Skaft-Ø D _s	10 mm

Antal skær Z	4
Gevindtype	M
Skæremateriale	HSS E
Skafffirkant □	8 mm
Gevindstigning	1,5 mm
Gevinddybde	20 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Serie	CleverTap
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	P

Olie	egnet
våd, maksimal	egnet

Tilbehør

HOLEX Clever Tap maskinsnittapperform B DIN 371/376 M M10	131265 M10
---	------------