


**Garant****Snittap, vaporiseret, M: M3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5450 M3
GTIN	4067263090670
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:****Som nr. 135450.**

Meget stabil form. HSS-E

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skaftfirkant □	2,7 mm
Norm	DIN 371
Gevindstørrelse	M3
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	2,5 mm
Samlet længde L	56 mm
Gevindtype	M

Indhold	10
Gevindstigning	0,5 mm
Gevind-Ø	3 mm
Gevinddybde	6 mm
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

---

## Tilbehør

Spiraltapper M M3

135450 M3