

**Garant****HM-afgrater, spiraliseret 90°, ubelagt, Ø h6 DC: 6Mmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG8154 6M
GTIN	4067263090953
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:****Som nr. 208154.**

Afgrater med **polerede spånrum** og **skarpe skær** specielt til aluminiums- og kunststofbearbejdning.

Tolerance: **Mål S = +/- 0,2 mm.**

**Spidsvinkel = +/- 5 vinkelminutter.**

**Fremragende overfladekvalitet** på grund af den 35°-**spiralvinkel**. Ekstra lang afgrater til fremragende afgratningsresultater ved særligt svært tilgængelige konturer. Værktøj uden spids.

**Anvendelse:**

Yderst velegnet til **fasning** og **afgratning** af emnekanter samt til **konturbearbejdning**.

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ i aluminium, med korte spåner	0,045 mm
Antal tænder Z	4
Tilspænding $f_z$ i PMMA akryl	0,045 mm
Skaft-Ø $D_s$	6 mm
Mål S	2,1 mm

stor $\varnothing D_2$	6 mm
Samlet længde L	100 mm
Fasefræsning	45 grader
Indhold	5
Skaft	DIN 6535 HA med h6
lille $\varnothing D_3$	3 mm
Skær- $\varnothing D_c$	6 mm
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Tolerance, nom. $\varnothing$	h6
Spiralvinkel	35 grader
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h6
Farvering	rød
Produkttype	Afgratere

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	480 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	440 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	400 m/min	N
PMMA akryl	egnet	210 m/min	N
PEEK	egnet	150 m/min	N
PVDF GF20	egnet	150 m/min	N

POM GF25	egnet	150 m/min	N
PA 66 GF30	egnet	150 m/min	N
PEEK GF30	egnet	130 m/min	N
PTFE CF25	egnet	160 m/min	N
Honeycomb, sandwich	egnet	300 m/min	N
Cu	egnet	160 m/min	N
CuZn	egnet	200 m/min	N
våd, maksimal	egnet		

## Tilbehør

HM-afgrater, spiraliseret 90° Ø h6 DC 6M mm

208154 6M