

**Garant****Drejevendeplatte til middel bearbejdning CNMG, HB7020, Størrelse / antal:  
09T308/50**

### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2527 09T308/50
GTIN	4067263092285
Artikelklasse	GGN

### Teknisk beskrivelse

Skæredybde $a_p$	0,55 - 3,25 mm
Tilspænding $f$	0,25 - 0,4 mm/o
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Antal stk.	50
Indhold	250152 HB7020
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

CNMG 09T308 Type HB7020

250152 HB7020