

Garant**Drejvendeplade til middel bearbejdning CNMG, HB7020, Størrelse / antal:
120404/30**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2527 120404/30
GTIN	4067263092292
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,25 - 0,4 mm/o
Skæredybde a_p	0,25 - 4,25 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Indhold	250156 HB7020
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplade til drejning

Tilbehør

CNMG 120404 Type HB7020

250156 HB7020