

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CNMG, HB7020, Størrelse / antal:
190616/30**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2527 190616/30
GTIN	4067263092438
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Skæredybde a_p	1,6 - 6,75 mm
Tilspænding f	0,25 - 0,4 mm/o
Indhold	250174 HB7020
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CNMG 190616 Type HB7020

250174 HB7020