

Garant**Drejevendeplade til middel bearbejdning CNMG, HB7020, Størrelse / antal:
160616/30**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|------------------|
| Bestillingsnummeret | GG2527 160616/30 |
| GTIN | 4067263092414 |
| Artikelklasse | GGN |

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|------------------------------|
| Skærehastighed v_c , primær anvendelse | 130 - 280 mm/min |
| Skæredybde a_p | 1,05 - 5,5 mm |
| Indhold | 250172 HB7020 |
| Tilspænding f | 0,25 - 0,4 mm/o |
| Antal stk. | 30 |
| Type | HB7020 |
| Spånbrøder | SM |
| Produkttype | Vendeskærsplade til drejning |

Tilbehør

CNMG 160616 Type HB7020

250172 HB7020