

Garant

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CNMG, HB7020, Størrelse / antal:
120416/30**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2527 120416/30
GTIN	4067263092353
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Indhold	250162 HB7020
Skæredybde a_p	1,05 - 4,25 mm
Tilspænding f	0,25 - 0,4 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CNMG 120416 Type HB7020

250162 HB7020