

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CNMG, HB7020, Størrelse / antal:
120404/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2527 120404/50
GTIN	4067263092308
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Tilspænding f	0,25 - 0,4 mm/o
Skæredybde a_p	0,25 - 4,25 mm
Antal stk.	50
Indhold	250156 HB7020
Type	HB7020
Spånbrøder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CNMG 120404 Type HB7020

250156 HB7020