

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CNMG, HB7020, Størrelse / antal:
120408/30**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2527 120408/30
GTIN	4067263092315
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,55 - 4,25 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Indhold	250158 HB7020
Tilspænding f	0,25 - 0,4 mm/o
Antal stk.	30
Type	HB7020
Spånryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CNMG 120408 Type HB7020

250158 HB7020