

Garant**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CNMG, HB7020, Størrelse / antal:
190616/50**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG2527 190616/50
GTIN	4067263092445
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f	0,25 - 0,4 mm/o
Skæredybde a_p	1,6 - 6,75 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	130 - 280 mm/min
Antal stk.	50
Indhold	250174 HB7020
Type	HB7020
Spånbryder	SM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CNMG 190616 Type HB7020

250174 HB7020