


Garant**GARANT Diabolo HM-afgrater spiraliseret 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG8158 16
GTIN	4067263091639
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Som nr. 208158.**

Afgrater, der er specielt udviklet til **bearbejdning af hårde emner**. Den videreudviklede Diabolo-belægning muliggør endnu længere standtider og bedre overfladekvalitet.

Tolerance: **Mål S = ±0,2 mm.**

Spidsvinkel = ±5 vinkelminutter.

Fremragende overfladekvalitet på grund af den 35°-spiralvinkel.

Anvendelse:

Yderst velegnet til **fasning** og **afgratning** af emnekanter samt til **konturbearbejdning**.

Teknisk beskrivelse

Fasefræsning	45 grader
Indhold	5
Skær-Ø D _c	16 mm
Mål S	11,2 mm
Tilspænding f _z i stål < 60 HRC	0,07 mm

Hjørnefasvinkel	45 grader
Serie	Diabolo
Skaft-Ø D _s	16 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Antal tænder Z	6
Samlet længde L	93 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	H
Tolerance, nom. Ø	h6
Spiralvinkel	35 grader
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h6
Farvering	rød
Produkttype	Afgratere

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	140 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	120 m/min	P
Stål < 55 HRC	egnet	100 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	90 m/min	H
Stål < 65 HRC	egnet	60 m/min	H
Stål < 67 HRC	egnet	35 m/min	H
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		

Luft

egnet

TilbehørGARANT Diabolo HM-afgrater spiraliseret 90° Ø h6 DC 16
mm

208158 16