

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CNMG, HBT020, Størrelse / antal:
120404/50****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2530 120404/50
GTIN	4067263092506
Artikelklasse	GGN

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Tilspænding f	0,2 - 0,3 mm/o
Skæredybde a_p	0,25 - 4,25 mm
Antal stk.	50
Indhold	250196 HBT020
Type	HBT020
Spånbrøder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

Tilbehør

CNMG 120404 Type HBT020

250196 HBT020