

**Drejevendeplatte til middel bearbejdning CNMG, HBT020, Størrelse / antal:  
120408/30****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2530 120408/30
GTIN	4067263092513
Artikelklasse	GGN

**Teknisk beskrivelse**

Indhold	250197 HBT020
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	120 - 240 mm/min
Skæredybde $a_p$	0,55 - 4,25 mm
Tilspænding $f$	0,2 - 0,3 mm/o
Antal stk.	30
Type	HBT020
Spånryder	PM
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning

## Tilbehør

CNMG 120408 Type HBT020

250197 HBT020